

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6372.552

## コンフォートパネル

State: 2026/07/07 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6372.552 - コンフォートパネル

アルミニウム製ハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。軽量だが頑丈。保護等級 IP 65 (IEC 60 529 準拠)。



## Features

|                |  |
|----------------|--|
| 品番             | CP 6372.552  |
| 仕様             | サポートアームコネクターØ 130 mm   |
| メリット           | アルミニウムハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。<br>頑丈でしかも軽量<br>リタールのすべてのスタンドシステムやサポートアームシステムと互換性があります。 |
| 材質             | エンクロージャー：アルミニウム押出成形プロファイル<br>コーナーピース：亜鉛ダイカスト<br>コーナープロテクター：プラスチック                          |
| General colour | アルマイト処理(無着色)   |
| 塗装色            | エンクロージャー：アルマイト処理(無着色)<br>コーナーピース：RAL 7035<br>コーナープロテクター：RAL 7024 近似色                       |

# Features

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 同梱品                      | サポートアームコネクタ用カットアウト付きハウジング<br>3 mm ダブルビットロックインサートは、ロックインサート(41 mm)、プラスチック製レバーハンドルおよびT型ハンドル、タイプ Cと交換可能です。<br>フロントパネル用パッキングおよび固定部品<br>リアパネルはヒンジ付き、ヒンジはハウジングの長手側に付けられています |
| 寸法：                      | 幅: 628.5 mm<br>高さ: 608.5 mm<br>奥行: 170 mm   |
| 取り付け可能奥行                 | 152 mm  |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)  | IP 65   |
| Protection category NEMA | NEMA 12   |
| 適用フロントパネル幅サイズ            | 520 mm  |
| 適用フロントパネル高さサイズ           | 500 mm  |
| 仕様                       | 背面ドア仕様  |
| 注記：                      | ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクタを交換できます。  |
| 基材                       | アルミニウム  |
| ロック                      | ロックの仕様: カムロック<br>ロックの数: 2<br>ロックインサート: ダブルビット 3 mm  |
| 1パック                     | 1 個   |
| 純質量                      | 14.375 kg   |
| 総質量                      | 17.375 kg   |
| 関税率番号                    | 94032080  |

# Features

---

|            |  |
|------------|--|
| ETIM 9     | EC002504   |
| ECLASS 8.0 | 27180505   |
| 製品説明       | CP Compact Panel, for front panel BH 520x500 mm, installation depth 152 mm, Extruded aluminum section, Support arm connection Ø 130 mm, Hinged rear panel with cam |

# Approvals

---

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)   |
| Explanations | CE適合宣言書<br>UKCA適合宣言書 |