Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6372.562 コンフォートパネル

State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



CP 6372.562 - コンフォートパネル

アルミニウム製ハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。軽量だが頑丈。保護等級 IP 65 (IEC 60 529準拠)。







Features

品番	CP 6372.562
仕様	サポートアームコネクターØ 130 mm
メリット	アルミニウムハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷 却が可能。
	頑丈でしかも軽量
	リタールのすべてのスタンドシステムやサポートアームシステムと
	互換性があります。
材質	エンクロージャー:アルミニウム押出成形プロファイル
	コーナーピース:亜鉛ダイカスト
	コーナープロテクター:プラスチック
General colour	アルマイト処理(無着色)
塗装色	エンクロージャー: アルマイト処理(無着色)
	コーナーピース:RAL 7035
	コーナープロテクター:RAL 7024 近似色

© Rittal 2025 2

Features

サポートアールコネクター田ガットアロト付きハロジング
サポートアームコネクター用カットアウト付きハウジング 2 mm ダブルビットロックインサートは、ロックインサート/41
3 mm ダブルビットロックインサートは、ロックインサート(41 mm)、プラスチック製レバーハンドルおよびT型ハンドル、タイプ
Cと交換可能です。
フロントパネル用パッキングおよび固定部品
リアパネルはヒンジ付き、ヒンジはハウジングの長手側に付けられ
ています
幅: 628.5 mm
高さ: 708.5 mm
奥行: 170 mm
152 mm
IP 65
NEMA 12
520 mm
600 mm
背面ドア仕様
ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターを交換でき
ます。
アルミニウム
ロックの仕様: カムロック
ロックの数: 3
ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1個
13.5
20.32
4028177663138

© Rittal 2025 3

Features

ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025