

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6380.000 オープンパネル

State: 2026/05/05 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6380.000 - オプチパネル

アルミニウム製ハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。より小型のパネルと制御ソリューションに。実装機器とほぼ同様のスペースしか必要としない、きわめてスリムなデザイン。



Features

品番	CP 6380.000
仕様	サポートアームコネクタ 角形 120 x 65 mm
メリット	アルミニウムハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。 頑丈でしかも軽量 リタールのすべてのスタンドシステムやサポートアームシステムと互換性があります。
材質	エンクロージャー：アルミニウム押出成形プロファイル コーナーピース：亜鉛ダイカスト コーナープロテクター：プラスチック
General colour	アルマイト処理(無着色)
塗装色	エンクロージャー：アルマイト処理(無着色) コーナーピース：RAL 7035 コーナープロテクター：RAL 7024 近似色

Features

同梱品	ハウジング、ヒンジ付きリアパネル付き。 パッキンを含む
寸法：	幅: 526.6 mm 高さ: 354.3 mm 奥行: 110 mm
取り付け可能奥行	100 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 65
適用フロントパネル幅サイズ	482.6 mm
適用フロントパネル高さサイズ	310.3 mm
仕様	背面ドア仕様
注記：	ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクタを交換できます。 3 mm ダブルビットロックインサートは、ロックインサート(41 mm)、プラスチック製レバーハンドルおよびT型ハンドル、タイプ Cと交換可能です。 リアパネルのヒンジ位置は、最も長いハウジング側
基材	アルミニウム
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 2 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1パック	1 個
純質量	5.86 kg
総質量	6.168 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Features

製品説明

CP Optipanel, for front panel BH 482,6x310,3 mm, installation depth 100 mm, Extruded aluminum section, Support arm connection 120x65 mm

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書