


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6380.020 オプチパネル

State: 2026/01/31 (Source: rittal.com/jp-ja)



CP 6380.020 - オプチパネル

アルミニウム製ハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。より小型のパネルと制御ソリューションに。実装機器とほぼ同様のスペースしか必要としない、きわめてスリムなデザイン。



Features

品番	CP 6380.020
仕様	サポートアームコネクター 角形 120 x 65 mm
メリット	アルミニウムハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。 頑丈でしかも軽量 リタールのすべてのスタンドシステムやサポートアームシステムと互換性があります。
材質	エンクロージャー：アルミニウム押出成形プロファイル コーナーピース：亜鉛ダイカスト コーナープロテクター：プラスチック
General colour	アルマイト処理(無着色)
塗装色	エンクロージャー：アルマイト処理(無着色) コーナーピース：RAL 7035 コーナープロテクター：RAL 7024 近似色

Features

同梱品	ハウジング、ヒンジ付きリアパネル付き。 パッキンを含む
寸法：	幅: 474 mm 高さ: 387 mm 奥行: 110 mm
取り付け可能奥行	100 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 65
適用フロントパネル幅サイズ	430 mm
適用フロントパネル高さサイズ	343 mm
仕様	背面ドア仕様
注記：	ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターを交換できます。 3 mm ダブルビットロックインサートは、ロックインサート(41 mm)、プラスチック製レバーハンドルおよびT型ハンドル、タイプ Cと交換可能です。 リアパネルのヒンジ位置は、最も長いハウジング側
基材	アルミニウム
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 2 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1パック	1 個
純質量	5.898
総質量	6.208
EAN	4028177429079
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書