Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6380.400 オプチパネル

State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



CP 6380.400 - オプチパネル

アルミニウム製ハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。より小型のパネルと制御ソリューションに。実装機器とほぼ同様のスペースしか必要としない、きわめてスリムなデザイン。







Features

品番	CP 6380.400
仕様	サポートアームコネクター 角形 120 x 65 mm
メリット	アルミニウムハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷 却が可能。
	頑丈でしかも軽量 リタールのすべてのスタンドシステムやサポートアームシステムと 互換性があります。
材質	エンクロージャー:アルミニウム押出成形プロファイル コーナーピース:亜鉛ダイカスト コーナープロテクター:プラスチック
General colour	アルマイト処理(無着色)
塗装色	エンクロージャー: アルマイト処理(無着色) コーナーピース:RAL 7035 コーナープロテクター:RAL 7024 近似色

© Rittal 2025 2

Features

同梱品	ハウジング、ヒンジ付きリアパネル付き。
	パッキンを含む
	フロントパネル用パッキングおよび固定部品
寸法:	幅: 564 mm
	高さ: 444 mm
	奥行: 110 mm
取り付け可能奥行	100 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 65
適用フロントパネル幅サイズ	520 mm
適用フロントパネル高さサイズ	400 mm
仕様	背面ドア仕様
	ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターを交換でき
	ます。
	3 mm ダブルビットロックインサートは、ロックインサート(41
	mm)、プラスチック製レバーハンドルおよびT型ハンドル、タイプ
	Cと交換可能です。
	リアパネルのヒンジ位置は、最も長いハウジング側
基材	アルミニウム
ロック	ロックの仕様: カムロック
	ロックの数: 2
	ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1パック	1個
純質量	7.755
総質量	8.163
関税率番号	94032080
EAN	4028177663152

© Rittal 2025 3

Features

ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025