

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6380.410 オープンパネル

State: 2026/05/04 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6380.410 - オプチパネル

アルミニウム製ハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。より小型のパネルと制御ソリューションに。実装機器とほぼ同様のスペースしか必要としない、きわめてスリムなデザイン。



Features

| | |
|----------------|--|
| 品番 | CP 6380.410 |
| 仕様 | サポートアームコネクタ-Ø 130 mm |
| メリット | アルミニウムハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。 頑丈でしかも軽量 リタールのすべてのスタンドシステムやサポートアームシステムと互換性があります。 |
| 材質 | エンクロージャー：アルミニウム押出成形プロファイル コーナーピース：亜鉛ダイカスト コーナープロテクター：プラスチック |
| General colour | アルマイト処理(無着色) |
| 塗装色 | エンクロージャー：アルマイト処理(無着色) コーナーピース：RAL 7035 コーナープロテクター：RAL 7024 近似色 |

Features

| | |
|-------------------------|---|
| 同梱品 | ハウジング、ヒンジ付きリアパネル付き。 パッキンを含む フロントパネル用パッキングおよび固定部品 |
| 取り付け可能奥行 | 150 mm |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 65 |
| 適用フロントパネル幅サイズ | 520 mm |
| 適用フロントパネル高さサイズ | 400 mm |
| 仕様 | 背面ドア仕様 |
| 注記： | ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクタを交換できます。 3 mm ダブルビットロックインサートは、ロックインサート(41 mm)、プラスチック製レバーハンドルおよびT型ハンドル、タイプ Cと交換可能です。 リアパネルのヒンジ位置は、最も長いハウジング側 |
| 基材 | アルミニウム |
| ロック | ロックの仕様: カムロック ロックの数: 2 ロックインサート: ダブルビット 3 mm |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 9.795 kg |
| 総質量 | 10.311 kg |
| 関税率番号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |

Features

製品説明

CP Optipanel, for front panel BH 520x400 mm, installation depth 150 mm, Extruded aluminum section, Support arm connection Ø 130 mm

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書