### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# CP 6380.610 オプチパネル

State: 2025/12/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



#### CP 6380.610 - オプチパネル

アルミニウム製ハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷却が可能。より小型のパネルと制御ソリューションに。実装機器とほぼ同様のスペースしか必要としない、きわめてスリムなデザイン。







#### **Features**

品番	CP 6380.610
仕様	サポートアームコネクターØ 130 mm
メリット	アルミニウムハウジングのため、熱伝導性が高く、理想的な自然冷 却が可能。 頑丈でしかも軽量
	リタールのすべてのスタンドシステムやサポートアームシステムと 互換性があります。
材質	エンクロージャー:アルミニウム押出成形プロファイル コーナーピース:亜鉛ダイカスト コーナープロテクター:プラスチック
General colour	アルマイト処理(無着色)
	エンクロージャー: アルマイト処理(無着色) コーナーピース:RAL 7035 コーナープロテクター:RAL 7024 近似色

© Rittal 2025 2

#### Features

同梱品	ハウジング、ヒンジ付きリアパネル付き。 パッキンを含む
	フロントパネル用パッキングおよび固定部品
取り付け可能奥行	150 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 65
適用フロントパネル幅サイズ	520 mm
適用フロントパネル高さサイズ	600 mm
仕様	背面ドア仕様
注記:	ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターを交換できます。 3 mm ダブルビットロックインサートは、ロックインサート(41
	mm)、プラスチック製レバーハンドルおよびT型ハンドル、タイプ Cと交換可能です。
	リアパネルのヒンジ位置は、最も長いハウジング側
基材	アルミニウム
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 2 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1パック	1個
純質量	11.542
総質量	12.149
関税率番号	94032080
EAN	4028177663206
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

© Rittal 2025 3

## **Approvals**

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 4