

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 6450.010

## TFTモニター

State: 2026/05/23 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 6450.010 - TFTモニター

壁面や操作パネルへの取付用。

## Features

品番	SM 6450.010
仕様	タッチスクリーン無し
製品説明	平面やコマンドパネルへの取り付け用。
メリット	高品質な産業用機器の導入 フロントパネル一体型仕様で取り付けスペースを節約 換気用の装置は追加不要 すっきりとした薄型タイプ（奥行き 45 mm）
材質	フロントフレーム：アルミニウム
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	パッキン 六角ナット（平面への取り付け用） VGAケーブル 全ねじボルト M5、背面取り付けに使用します タッチパネル式にはさらに接続ケーブルとドライバソフト CD-ROM が含まれます 反射低減加工のガラスシールド含む
寸法：	幅: 430 mm 高さ: 343 mm
インターフェース	VGA (D-SUB HD 15ピン) DVI-D
動作温度範囲	0 °C...50 °C

# Features

保管温度範囲	-40 °C...85 °C
ディスプレイ輝度	400 cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	700 : 1
斜流	15インチ
動作時間	50,000 h
On Screen Display (OSD)	操作キーはリア側
Reading angle left/right	80 °
解像度、ディスプレイ	1024 × 768 ピクセル
定格出力 Pel	DC の場合: 15 W
H-Sync(最小/最大)	31.4 - 80 kHz
V-Sync。(最小/最大)	60 - 75 Hz
色の数	16.7
解像度、コントローラー	VGA SVGA XGA
1パック	1 個
純質量	6.4 kg
総質量	6.52 kg
関税率番号	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
製品説明	SM TFT monitor, 15"

# Approvals

---

Explanations

CE適合宣言書