Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SM 6450.010 TFTモニター

State: 2025/11/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



SM 6450.010 - TFTモニター

壁面や操作パネルへの取付用。

Features

品番	SM 6450.010
仕様	タッチスクリーン無し
製品説明	平面やコマンドパネルへの取り付け用。
メリット	高品質な産業用機器の導入
	フロントパネル一体型仕様で取り付けスペースを節約
	換気用の装置は追加不要
	すっきりとした薄型タイプ(奥行き 45 mm)
材質	フロントフレーム:アルミニウム
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	パッキン
	六角ナット (平面への取り付け用)
	VGAケーブル
	全ねじボルト M5、背面取り付けに使用します
	タッチパネル式にはさらに接続ケーブルとドライバソフト CD-ROM
	が含まれます
	反射低減加工のガラスシールド含む
寸法:	幅: 430 mm
	高さ: 343 mm
インターフェース	VGA (D-SUB HD 15ピン)
	DVI-D

© Rittal 2025 2

Features

保管温度範囲	-40 °C85 °C
ディスプレイ輝度	400 cd/m ²
コントラスト比	700:1
斜流	15インチ
動作時間	50,000 h
On Screen Display (OSD)	操作キーはリア側
Reading angle left/right	80 °
解像度、ディスプレイ	1024 × 768 ピクセル
定格出力 Pel	DC の場合: 15 W
H-Sync(最小/最大)	31.4 - 80 kHz
V-Sync。(最小/最大)	60 - 75 Hz
色の数	16.7
解像度、コントローラー	VGA
	SVGA
	XGA
1パック	1個
純質量	6.4
総質量	6.52
関税率番号	85286200
EAN	4028177389991
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

© Rittal 2025 3

Approvals

Explanations

CE適合宣言書

© Rittal 2025

4