

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.020

TFTモニター

State: 2026/01/16 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.020 - TFTモニター

壁面や操作パネルへの取付用。

Features

| | |
|----------|---|
| 品番 | SM 6450.020 |
| 仕様 | タッチスクリーン無し |
| 製品説明 | 平面やコマンドパネルへの取り付け用。 |
| メリット | <p>高品質な産業用機器の導入</p> <p>フロントパネル一体型仕様で取り付けスペースを節約</p> <p>換気用の装置は追加不要</p> <p>すっきりとした薄型タイプ（奥行き 45 mm）</p> |
| 材質 | フロントフレーム：アルミニウム |
| 表面 | 静電粉体塗装 |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 同梱品 | <p>パッキン</p> <p>六角ナット (平面への取り付け用)</p> <p>VGAケーブル</p> <p>全ねじボルト M5、背面取り付けに使用します</p> <p>タッチパネル式にはさらに接続ケーブルとドライバソフト CD-ROM が含まれます</p> <p>反射低減加工のガラスシールド含む</p> |
| 寸法： | <p>幅: 482.6 mm</p> <p>高さ: 354.8 mm</p> |
| インターフェース | <p>VGA (D-SUB HD 15ピン)</p> <p>DVI-D</p> |
| 動作温度範囲 | 0 °C...50 °C |

Features

| | |
|--------------------------|---|
| 保管温度範囲 | -30 °C...85 °C |
| 品番について | 他のシリアルあるいはUSBインターフェース付きの抵抗性タッチスクリーンなどのバリエーションも可能です。 |
| ディスプレイ輝度 | 350 cd/m ² |
| コントラスト比 | 1000 : 1 |
| 斜流 | 17インチ |
| 動作時間 | 50,000 h |
| On Screen Display (OSD) | 操作キーはリア側 |
| Reading angle left/right | 85 ° |
| 解像度、ディスプレイ | 1280 × 1024 ピクセル |
| 定格出力 Pel | DC の場合: 20 W |
| H-Sync(最小/最大) | 31.4 - 80 kHz |
| V-Sync。 (最小/最大) | 60 - 75 Hz |
| 色の数 | 16.7 |
| 解像度、コントローラー | VGA SVGA XGA SXGA |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 6.897 |
| 総質量 | 7.26 |
| 関税率番号 | 85286200 |
| EAN | 4028177442429 |
| ETIM 9 | EC001428 |

Features

ECLASS 8.0

19200201

Approvals

Explanations

CE適合宣言書