

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.020

TFTモニター

State: 2026/03/03 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.020 - TFTモニター

壁面や操作パネルへの取付用。

Features

品番	SM 6450.020
仕様	タッチスクリーン無し
製品説明	平面やコマンドパネルへの取り付け用。
メリット	高品質な産業用機器の導入 フロントパネル一体型仕様で取り付けスペースを節約 換気用の装置は追加不要 すっきりとした薄型タイプ（奥行き 45 mm）
材質	フロントフレーム：アルミニウム
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	パッキン 六角ナット（平面への取り付け用） VGAケーブル 全ねじボルト M5、背面取り付けに使用します タッチパネル式にはさらに接続ケーブルとドライバソフト CD-ROM が含まれます 反射低減加工のガラスシールド含む
寸法：	幅: 482.6 mm 高さ: 354.8 mm
インターフェース	VGA (D-SUB HD 15ピン) DVI-D
動作温度範囲	0 °C...50 °C

Features

保管温度範囲	-30 °C...85 °C
品番について	その他のシリアルあるいはUSBインターフェース付きの抵抗性タッチスクリーンなどのバリエーションも可能です。
ディスプレイ輝度	350 cd/m ²
コントラスト比	1000 : 1
斜流	17インチ
動作時間	50,000 h
On Screen Display (OSD)	操作キーはリア側
Reading angle left/right	85 °
解像度、ディスプレイ	1280 × 1024 ピクセル
定格出力 Pel	DC の場合: 20 W
H-Sync(最小/最大)	31.4 - 80 kHz
V-Sync。(最小/最大)	60 - 75 Hz
色の数	16.7
解像度、コントローラー	VGA SVGA XGA SXGA
1パック	1 個
純質量	6.897 kg
総質量	7.26 kg
関税率番号	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

Features

製品説明

SM TFT monitor, 17"

Approvals

Explanations

CE適合宣言書