

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.070

TFTモニター

State: 2026/05/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.070 - TFTモニター

壁面や操作パネルへの取付用。

Features

品番	SM 6450.070
仕様	タッチ、抵抗性、USB
製品説明	平面やコマンドパネルへの取り付け用。
メリット	高品質な産業用機器の導入 フロントパネル一体型仕様で取り付けスペースを節約 換気用の装置は追加不要 すっきりとした薄型タイプ（奥行き 45 mm）
材質	フロントフレーム：アルミニウム
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	パッキン 六角ナット（平面への取り付け用） VGAケーブル 全ねじボルト M5、背面取り付けに使用します タッチパネル式にはさらに接続ケーブルとドライバソフト CD-ROM が含まれます
寸法：	幅: 430 mm 高さ: 343 mm
インターフェース	VGA (D-SUB HD 15ピン) DVI-D
動作温度範囲	0 °C...50 °C
保管温度範囲	-40 °C...85 °C

Features

ディスプレイ輝度	400 cd/m ²
コントラスト比	700 : 1
斜流	15インチ
動作時間	50,000 h
On Screen Display (OSD)	操作キーはリア側
Reading angle left/right	80°
解像度、ディスプレイ	1024 × 768 ピクセル
品番について	VGA + DVI 付き
定格出力 Pel	DC の場合: 15 W
H-Sync(最小/最大)	31.4 - 80 kHz
V-Sync。(最小/最大)	60 - 75 Hz
色の数	16.2
解像度、コントローラー	VGA SVGA XGA
1パック	1 個
純質量	2 kg
総質量	2.1 kg
関税率番号	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
製品説明	SM TFT monitor, 15", VGA, DVI-D

Approvals

Explanations

CE適合宣言書