

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.170

TFTモニター

State: 2026/02/10 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 6450.170 - TFTモニター

壁面や操作パネルへの取付用。

## Features

品番	SM 6450.170
仕様	タッチスクリーン無し
製品説明	平面やコマンドパネルへの取り付け用。
メリット	<p>高品質な産業用機器の導入 フロントパネル一体型仕様で取り付けスペースを節約 換気用の装置は追加不要 すっきりとした薄型タイプ（奥行き 45 mm）</p>
材質	フロントフレーム：アルミニウム
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	<p>パッキン 六角ナット（平面への取り付け用） VGAケーブル 全ねじボルト M5、背面取り付けに使用します タッチパネル式にはさらに接続ケーブルとドライバソフト CD-ROM が含まれます 反射低減加工のガラスシールド含む</p>
寸法：	<p>幅: 482.6 mm 高さ: 399.3 mm</p>
インターフェース	<p>VGA (D-SUB HD 15ピン) DVI-D</p>
動作温度範囲	0 °C...50 °C

# Features

保管温度範囲	-20 °C...60 °C
品番について	他のシリアルあるいはUSBインターフェース付きの抵抗性タッチスクリーンなどのバリエーションも可能です。
ディスプレイ輝度	350 cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	1000 : 1
斜流	19インチ
動作時間	50,000 h
On Screen Display (OSD)	操作キーはリア側
Reading angle left/right	85 °
解像度、ディスプレイ	1280 × 1024 ピクセル
品番について	反射低減加工のガラスシールド含む
定格出力 Pel	DC の場合: 20 W
H-Sync(最小/最大)	31.5 - 80 kHz
V-Sync。 (最小/最大)	60 - 75 Hz
色の数	16.7
解像度、コントローラー	VGA SVGA XGA SXGA
1パック	1 個
純質量	7.6
総質量	8
関税率番号	85286200
EAN	4028177511613

# Features

---

ETIM 9 EC001428

---

ECLASS 8.0 19200201

# Approvals

---

Explanations CE適合宣言書