## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SM 6450.170 TFTモニター

State: 2025/11/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



## SM 6450.170 - TFTモニター

壁面や操作パネルへの取付用。

#### **Features**

SM 6450.170  タッチスクリーン無し  平面やコマンドパネルへの取り付け用。  高品質な産業用機器の導入 フロントパネル一体型仕様で取り付けスペースを節約 換気用の装置は追加不要 すっきりとした薄型タイプ(奥行き 45 mm)  フロントフレーム:アルミニウム  静電粉体塗装
平面やコマンドパネルへの取り付け用。  高品質な産業用機器の導入 フロントパネル一体型仕様で取り付けスペースを節約 換気用の装置は追加不要 すっきりとした薄型タイプ(奥行き 45 mm) フロントフレーム:アルミニウム
高品質な産業用機器の導入 フロントパネル一体型仕様で取り付けスペースを節約 換気用の装置は追加不要 すっきりとした薄型タイプ(奥行き 45 mm) フロントフレーム:アルミニウム
フロントパネル一体型仕様で取り付けスペースを節約 換気用の装置は追加不要 すっきりとした薄型タイプ(奥行き 45 mm) フロントフレーム:アルミニウム
換気用の装置は追加不要 すっきりとした薄型タイプ(奥行き 45 mm) フロントフレーム:アルミニウム
すっきりとした薄型タイプ(奥行き 45 mm) フロントフレーム:アルミニウム
フロントフレーム:アルミニウム
静電粉体塗装
RAL 7035
パッキン
六角ナット (平面への取り付け用)
VGAケーブル
全ねじボルト M5、背面取り付けに使用します
タッチパネル式にはさらに接続ケーブルとドライバソフト CD-ROM
が含まれます
反射低減加工のガラスシールド含む
幅: 482.6 mm
高さ: 399.3 mm
VGA (D-SUB HD 15ピン)
DVI-D
0 °C50 °C

© Rittal 2025 2

#### **Features**

保管温度範囲	-20 °C60 °C
品番について	その他のシリアルあるいはUSBインターフェース付きの抵抗性タッ
	チスクリーンなどのバリエーションも可能です。 
ディスプレイ輝度	350 cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比	1000:1
斜流	19インチ
動作時間	50,000 h
On Screen Display (OSD)	操作キーはリア側
Reading angle left/right	85 °
解像度、ディスプレイ	1280 × 1024 ピクセル
品番について	反射低減加工のガラスシールド含む
定格出力 Pel	DC の場合: 20 W
H-Sync(最小/最大)	31.5 - 80 kHz
V-Sync。(最小/最大)	60 - 75 Hz
色の数	16.7
解像度、コントローラー	VGA
	SVGA
	XGA
	SXGA
1パック	1個
純質量	7.6
総質量	8
関税率番号	85286200
EAN	4028177511613

© Rittal 2025 3

#### **Features**

ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

# **Approvals**

Explanations CE適合宣言書

© Rittal 2025 4