

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6514.200

## ストレージバー、スwing式

State: 2026/02/18 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# CP 6514.200 - ストレージバー、スwing式

プログラミングとサービスの作業の際に、標準的キーボードを置けます。バーはスムーズに回転させるため、幅 300 mm以上の取付ピッチを取って下さい。台のブリッジの取り付け間隔は、問題なくスイングするように300mm以上にします。



## Features

品番	CP 6514.200
製品説明	プログラミングやサービス作業時に、スタンダードキーボードを置くことができます。サポートバーを問題なく格納するには、取り付け間隔を 300 mm以上にして下さい。奥行きが最大 210mmのキーボードに対応しています。
メリット	サポートバーを使用した後は、取り付けられている面の下に格納できるので、操作をする人の作業スペースも縮小されません。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
取り付け方法	コンフォートパネルの下方(最小フロントパネル幅 385 mm) オプチパネルの下方(最小フロントパネル幅 405 mm) 例えば、IW ワークデスク、ハンドルストリップ付き AX 操作用ハウジングのような大きな平面の下方 垂直面(ドア/サイドパネル)に

# Features

1パック	2 個
純質量	1 kg
総質量	1.089 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	4.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB : PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	CP Utility bars, vertically hinged, standard keyboard support