

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



CP 6536.010

ドア付きコマンドパネル本体

State: 2026/02/01 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# CP 6536.010 - ドア付きコマンドパネル本体 ステンレス

食品用認可プラスチック製ハンドルトリップ付き、ステンレス 1.4301 (AISI 304) 製、ドア付き操作用ハウジング。サポートアームシステム ステンレス製 CP40 との組み合わせが可能。



## Features

品番	CP 6536.010
仕様	CP 40 サポートアーム接続部 (ステンレス製) 付き
材質	エンクロージャーとドア：ステンレス、1.4301 (AISI 304) ハンドルトリップ：食品用認可プラスチック、青色に着色
表面	ヘアライン仕上げ、粒度400番
General colour	ステンレス
塗装色	ハンドルトリップ、RAL 5002 近似色
同梱品	エンクロージャー、密閉型 CP 40 サポートアームシステム ステンレス用のカットアウトおよび 補強です ガイドプレート付きロック ドア、密閉フレームおよび側面ハンドルトリップ付き ロック：ダブルビットNo.5/3 mm

# Features

寸法 :	幅: 400 mm 高さ: 300 mm 奥行: 150 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 12
注記 :	ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターとドアヒンジを交換できます 3 mm ダブルピットロックインサートは、ロックインサート(41 mm)、プラスチック製レバーハンドルおよびT型ハンドル、タイプ Cと交換可能です。
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
品番について	別売り 対応マウンティングプレート 5050.430、部品(付属品)袋 5050.507
1パック	1 個
純質量	7.125
総質量	7.44
関税率番号	94032080
EAN	4028177220379
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505

# Approvals

Approvals	UL
-----------	----

# Approvals

---

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書