

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6539.010

ドア付きコマンドパネル本体

State: 2026/07/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6539.010 - ドア付きコマンドパネル本体 ステンレス

食品用認可プラスチック製ハンドルストリップ付き、ステンレス 1.4301 (AISI 304) 製、ドア付き操作作用ハウジング。サポートアームシステム ステンレス製 CP40 との組み合わせが可能。



Features

品番	CP 6539.010
仕様	CP 40 サポートアーム接続部 (ステンレス製) 付き
材質	エンクロージャーとドア：ステンレス、1.4301 (AISI 304) ハンドルストリップ：食品用認可プラスチック、青色に着色
表面	ヘアライン仕上げ、粒度400番
General colour	ステンレス
塗装色	ハンドルストリップ、RAL 5002 近似色
同梱品	エンクロージャー、密閉型 CP 40 サポートアームシステム ステンレス用のカットアウトおよび補強です ガイドプレート付きロック ドア、密閉フレームおよび側面ハンドルストリップ付き ロック：ダブルビットNo.5/3 mm

Features

寸法：	幅: 600 mm 高さ: 400 mm 奥行: 150 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 12
注記：	ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクタとドアヒンジを交換できます 3 mm ダブルビットロックインサートは、ロックインサート(41 mm)、プラスチック製レバーハンドルおよびT型ハンドル、タイプ Cと交換可能です。
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック	1 個
純質量	12 kg
総質量	12.15 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	72.14
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
製品説明	CP Command panel housing with door, WHD: 600x400x150 mm, Stainless steel 1.4301

Approvals

Approvals	UL
-----------	----

Approvals

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書

PCF-declaration