Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CX 6705.000 CXベースユニット

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



CX 6705.000 - CX ベースユニット

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.







Features

品番	CX 6705.000
仕様	ベースユニット
材質	エンクロージャー:鋼板 1.5 mm ドア:鋼板製、2.0 mm、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 マウンティングプレート:鋼板製、2.5 mm
表面	エンクロージャーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、 凹凸模様(テクスチャー)仕上げ マウンティングプレート: 亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、上部オープン フロントドアおよびフロント両開きドア、3 点ロックシステム付き マウンティングプレート グランドプレート ロック:ダブルビットNo.5/3 mm

© Rittal 2025 2

Features

寸法:	幅: 800 mm
	高さ: 675 mm
	奥行: 500 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	720 mm x 625 mm
 ドアの数	1
ドア開角度	130°
IKJ-F	IK10
注記:	ベースユニットを塞ぐためには、エンドプレート (カバー) が必要で す
	2パーツ構成のコンソールには、デスクユニットとデスクユニット
	用のエンドプレート (カバー) が必要です
	3 パーツ構成のコンソールには、デスクユニットとコンソールユ
	ニットが必要です
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
基材	鋼板製
ロックの数	1
ロックの仕様	3点ロックシステム
ロックインサート	ダブルビット3mm
ロック	ロックの仕様: 3点ロックシステム
	ロックの数: 1
	ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1パック	1個
純質量	40

© Rittal 2025 3

Features

総質量	42.875
関税率番号	94032080
EAN	4028177983755
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025 4