

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6711.000 CX デスクユニット

State: 2026/02/10 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6711.000 - CX デスクユニット

CX コンソールシステムは、2ピースまたは3ピースで構成されており、幅サイズは4種類用意されています。



## Features

|     |   |
|-----|---|
| 品番  | CX 6711.000   |
| 仕様  | センターパーテーション   |
| 材質  | エンクロージャー：鋼板 1.5 mm<br>デスクプレート：鋼板製 (2.0 mm)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布   |
| 表面  | エンクロージャーとカバー：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ  |
| 塗装色 | RAL 7035  |
| 同梱品 | エンクロージャー<br>カバー、リア側にヒンジ付き。ステイ(自動的にロック)2個付き。<br>ロック解除、左側は自動、右側は手動<br>エンクロージャーボトムにケーブル引き込み用開口部<br>ロック：ダブルビットNo.5/3 mm |
| 寸法： | 幅: 800 mm<br>奥行: 745 mm   |

# Features

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 前方高さ                     | 130 mm  |
| 高さ リア                    | 200 mm  |
| IKコード                    | IK10  |
| 注記：                      | <p>デスクユニットを塞ぐためには、エンドプレート (カバー) が必要です</p> <p>2 パーツ構成のコンソールには、ベースユニットとデスクユニット用のエンドプレート (カバー) が必要です</p> <p>3 パーツ構成のコンソールには、ベースユニットとコンソールユニットが必要です</p> |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)  | IP 55   |
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 12   |
| 基材                       | 鋼板製   |
| 寸法：                      | 幅: 800 mm   |
| ロックの数                    | 2   |
| ロックの仕様                   | カムロック   |
| ロックインサート                 | ダブルビット 3 mm   |
| ロック                      | ロックの仕様: カムロック<br>ロックの数: 2<br>ロックインサート: ダブルビット 3 mm  |
| 1パック                     | 1 個   |
| 純質量                      | 25  |
| 総質量                      | 27  |
| 関税率番号                    | 94032080  |
| EAN                      | 4028177983717   |

## Features

---

ETIM 9 EC000784

---

ETIM 8 EC000784

---

ECLASS 8.0 27180504

## Approvals

---

Approvals UL + C-UL (listed)

---

Explanations CE適合宣言書