

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6712.000

CX デスクユニット

State: 2026/07/11 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6712.000 - CX デスクユニット

CX コンソールシステムは、2ピースまたは3ピースで構成されており、幅サイズは4種類用意されています。



Features

| | |
|-----|---|
| 品番 | CX 6712.000 |
| 仕様 | センターパーツ |
| 材質 | エンクロージャー：鋼板 1.5 mm デスクプレート：鋼板製 (2.0 mm)、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 |
| 表面 | エンクロージャーとカバー：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 同梱品 | エンクロージャー カバー、リア側にヒンジ付き。ステイ(自動的にロック)2個付き。 ロック解除、左側は自動、右側は手動 エンクロージャーボトムにケーブル引き込み用開口部 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm |
| 寸法： | 幅: 1,200 mm 奥行: 745 mm |

Features

| | |
|--------------------------|--|
| 前方高さ | 130 mm |
| 高さ リア | 200 mm |
| ドアの数 | 2 |
| IKコード | IK10 |
| 注記： | デスクユニットを塞ぐためには、エンドプレート (カバー) が必要です 2 パーツ構成のコンソールには、ベースユニットとデスクユニット用のエンドプレート (カバー) が必要です 3 パーツ構成のコンソールには、ベースユニットとコンソールユニットが必要です |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| 基材 | 鋼板製 |
| 寸法： | 幅: 1,200 mm |
| ロックの数 | 3 |
| ロックの仕様 | カムロック |
| ロックインサート | ダブルビット 3 mm |
| ロック | ロックの仕様: カムロック ロックの数: 3 ロックインサート: ダブルビット 3 mm |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 36 kg |
| 総質量 | 36.5 kg |
| 関税率番号 | 94032080 |

Features

| | |
|------------|--------------------------------|
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| 製品説明 | CX コンソールシステム、デスクユニット、幅：1200 mm |

Approvals

| | |
|--------------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | CE適合宣言書 |
