Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CX 6713.000 CXデスクユニット

State: 2025/11/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



CX 6713.000 - CX デスクユニット

CX コンソールシステムは、2ピースまたは3ピースで構成されており、幅サイズは4種類用意されています。







Features

品番	CX 6713.000
仕様	センターパーツ
材質	エンクロージャー:鋼板 1.5 mm デスクプレート:鋼板製 (2.0 mm)、周囲に発泡ポリウレタンパッ キンを塗布
表面	エンクロージャーとカバー: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗 装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
	RAL 7035

© Rittal 2025 2

Features

同梱品	エンクロージャー
	カバー、リア側にヒンジ付き。ステイ(自動的にロック)2個付き。
	ロック解除、左側は自動、右側は手動
	エンクロージャーボトムにケーブル引き込み用開口部
	ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
	エンクロージャー
	カバー、下側ヒンジ付き。カバーホルダー付属。
	自在にケーブル引き込みできるようボトムを開放
寸法:	幅: 1,600 mm
	奥行: 745 mm
前方高さ	130 mm
高さ リア	200 mm
IKコード	IK10
注記:	デスクユニットを塞ぐためには、エンドプレート (カバー) が必要で
	す
	2パーツ構成のコンソールには、ベースユニットとデスクユニット
	用のエンドプレート (カバー) が必要です
	3パーツ構成のコンソールには、ベースユニットとコンソールユ
	ニットが必要です
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
基材	鋼板製
寸法:	幅: 1,600 mm
ロックの数	3
ロックの仕様	カムロック
ロックインサート	ダブルビット3mm

© Rittal 2025 3

Features

ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 3 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1パック	1個
純質量	46
総質量	47
関税率番号	94032080
EAN	4028177983694
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025