

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6721.000 CXコンソールユニット

State: 2025/12/14 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CX 6721.000 - CX コンソールユニット

4つの幅サイズは、独自のモニタリングや3分割型のCXコンソールシステムに要求される諸条件を満たします。



Features

品番	CX 6721.000
仕様	コンソールユニット
製品説明	4つの幅サイズは、独自のモニタリングや3分割型のCXコンソールシステムに要求される諸条件を満たします。
材質	エンクロージャー：鋼板 1.5 mm ドア：鋼板製、2.0 mm、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布
表面	エンクロージャーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、 凹凸模様（テクスチャー）仕上げ
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー カバー、下側ヒンジ付き。カバーホルダー付属。 自在にケーブル引き込みできるようボトムを開放 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 515 mm
奥行 (上部)	125 mm
奥行 (下部)	245 mm

Features

IKコード	IK10
注記：	3 パーツ構成のコンソールには、デスクユニットとベースユニットが必要です
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
基材	鋼板製
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 515 mm 奥行 (上部): 125 mm 奥行 (下部): 245 mm
ロックの数	2
ロックの仕様	カムロック
ロックインサート	ダブルビット 3 mm
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 2 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
1パック	1 個
純質量	18
総質量	20.5
関税率番号	94032080
EAN	4028177983670
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書