


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6742.000

CX ワンピースコンソール

State: 2026/02/11 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6742.000 - CX ワンピースコンソール

操作および監視のためのワンピースコンソール。大型マウンティングプレート付き、高い保護等級 IP 55、幅は 4 種類。



Features

品番	CX 6742.000
仕様	ワンピースコンソール
材質	エンクロージャー：鋼板 1.5 mm ドアおよびデスクプレート：鋼板製（2.0 mm）、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 マウンティングプレート：鋼板製、2.5 mm
表面	エンクロージャー、カバーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉末塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレート：亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035

Features

同梱品	エンクロージャー、リア&サイド一体型 フロントドアおよびフロント両開きドア、3点ロックシステム付き マウンティングプレート デスクプレート(カムロック付き)、後部にヒンジ、ステイ(自動 ロック式)2個付き。ロック解除、左側は自動、右側は手動。 グランドプレート ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
寸法:	幅: 1,200 mm 高さ: 970 mm 奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ)	1,120 mm x 900 mm
奥行 (上部)	495 mm
奥行 (下部)	400 mm
ドアの数	2
IKコード	IK10
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
基材	鋼板製
寸法:	幅: 1,200 mm 高さ: 970 mm 奥行 (上部): 495 mm 奥行 (下部): 400 mm
1パック	1 個
純質量	83
総質量	86.75

Features

関税率番号 94032080

EAN 4028177983625

ETIM 9 EC000784

ETIM 8 EC000784

ECLASS 8.0 27180504

Approvals

Approvals UL + C-UL (listed)

Explanations CE適合宣言書