


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 6742.500

## TP ワンピースコンソール

State: 2026/02/01 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://rittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# TP 6742.500 - TP ワンピースコンソール

TP ワンピースコンソール。幅サイズは 4 種類。高い保護等級を備えた、組み立て済みユニット。ステイ付きのカバーは工具不要の組み立てが可能。ベースやケーブル引き込みブッシュなど、TS 8 システムアクセサリーとの適合性を有します。

## Features

品番	TP 6742.500
材質	エンクロージャー：鋼板 1.5 mm ドアおよびデスクプレート：鋼板製（2.0 mm）、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャー、カバーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉末塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレート：亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、リア & サイド一体型 ドアまたは両開きドア、ロッドロック付き マウンティングプレート カバー、リア側にヒンジ付き。ステイ（自動的にロック）2個付き。 ロック解除、左側は自動、右側は手動 自在にケーブル引き込みできるようボトムを開放
寸法：	幅: 1,200 mm 高さ: 973 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ)	1,130 mm x 900 mm
奥行 (上部)	500 mm
奥行 (下部)	400 mm

# Features

ドアの数	2
IKコード	IK08
品番について	両開きドアのベースユニットの場合は、ボトム開口部が2分割になっているため、グランドプレートが2パック必要になります。
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
基材	鋼板製
寸法：	幅: 1,200 mm 高さ: 973 mm 奥行 (上部): 500 mm 奥行 (下部): 400 mm
1パック	1 個
純質量	85.5
総質量	90
関税率番号	94032080
EAN	4028177601253
E-Number Sweden	E3404471
ECLASS 8.0	27180504

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書