

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6746.600

TP ワンピースコンソール

State: 2026/05/07 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6746.600 - TP ワンピースコンソール

操作および監視のためのワンピースコンソール。大型マウンティングプレート付き、高い保護等級 IP 55、幅は4種類。AX ロックプレートは統一された外観をもたらします。配線作業を容易にする2分割型グラウンドプレートは、すでに同梱品に含まれています。

Features

| | |
|------------------------|---|
| 品番 | TP 6746.600 |
| 材質 | エンクロージャー：鋼板 1.5 mm ドアおよびデスクプレート：鋼板製（2.0 mm）、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm |
| 表面 | エンクロージャー、カバーとドア：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレート：亜鉛めっき |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 同梱品 | エンクロージャー、リア&サイド一体型 ドアまたは両開きドア、ロッドロック付き マウンティングプレート カバー、リア側にヒンジ付き。ステイ(自動的にロック)2個付き。 ロック解除、左側は自動、右側は手動 グラウンドプレート |
| 寸法： | 幅: 600 mm 高さ: 975 mm 奥行: 400 mm |
| マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ) | 530 mm x 900 mm |
| 奥行 (上部) | 500 mm |

Features

| | |
|--------------------------|--|
| 奥行 (下部) | 400 mm |
| ドアの数 | 1 |
| IKコード | IK08 |
| 注記： | VX ベースシステム (新バージョン) の取り付け補助具として、VX スライドエレメント 5051.172 を使用することができます |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| 基材 | 鋼板製 |
| 寸法： | 幅: 600 mm 高さ: 975 mm 奥行 (上部): 500 mm 奥行 (下部): 400 mm |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 48 kg |
| 総質量 | 51.6 kg |
| 関税率番号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| 製品説明 | TP ワンピースコンソール, 幅x高さx奥行1: 600x975x400/奥行2: 500 mm, 鋼板 |

Approvals

Approvals

| | |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

| | |
|--------------|-----------|
| Explanations | CE適合宣言書 |
| | UKCA適合宣言書 |