Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CX 6748.000 CXワンピースコンソール

State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



CX 6748.000 - CX ワンピースコンソール

操作および監視のためのワンピースコンソール。大型マウンティングプレート付き、高い保護等級 IP 55、幅は4種類。







Features

品番	CX 6748.000
仕様	ワンピースコンソール
材質	 エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
	ドアおよびデスクプレート:鋼板製(2.0 mm)、周囲に発泡ポリ
	ウレタンパッキンを塗布
	マウンティングプレート:鋼板製、2.5 mm
表面	エンクロージャー、カバーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉
	体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
	マウンティングプレート: 亜鉛めっき
· 塗装色 ·	RAL 7035

© Rittal 2025 2

Features

同梱品	エンクロージャー、リア&サイド一体型
	フロントドアおよびフロント両開きドア、3点ロックシステム付き
	マウンティングプレート
	デスクプレート (カムロック付き)、後部にヒンジ、ステイ (自動
	ロック式) 2 個付き。ロック解除、左側は自動、右側は手動。
	グランドプレート
	ロック:ダブルビットNo.5/3 mm
寸法:	幅: 800 mm
	高さ: 970 mm
	奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅	720 mm x 900 mm
x高さ)	
奥行 (上部)	495 mm
奥行 (下部)	400 mm
ドアの数	1
IKJ-ド	IK10
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
基材	鋼板製
寸法:	幅: 800 mm
	高さ: 970 mm
	奥行 (上部): 495 mm
	奥行 (下部): 400 mm
1パック	1個
純質量	58
総質量	60

© Rittal 2025

Features

関税率番号	94032080
EAN	4028177983601
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025 4