Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TP 6748.500 TP ワンピースコンソール

State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



TP 6748.500 - TP ワンピースコンソール

TP ワンピースコンソール。幅サイズは4種類。高い保護等級を備えた、組み立て済みユニット。ステイ付きのカバーは工具不要の組み立てが可能。ベースやケーブル引き込みブッシュなど、TS 8 システムアクセサリーとの適合性を有します。

Features

品番	TP 6748.500
材質	エンクロージャー:鋼板 1.5 mm
	ドアおよびデスクプレート:鋼板製(2.0 mm)、周囲に発泡ポリ
	ウレタンパッキンを塗布
	マウンティングプレート:鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャー、カバーとドア: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉
	体塗装、凹凸模様(テクスチャー)仕上げ
	マウンティングプレート: 亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、リア&サイド一体型
	ドアまたは両開きドア、ロッドロック付き
	マウンティングプレート
	カバー、リア側にヒンジ付き。ステイ(自動的にロック)2個付き。
	ロック解除、左側は自動、右側は手動
	自在にケーブル引き込みできるようボトムを開放
寸法:	幅: 800 mm
	高さ: 973 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅	730 mm x 900 mm
x高さ)	
奥行 (上部)	500 mm
奥行 (下部)	400 mm

© Rittal 2025

Features

ドアの数	1
IKコード	IK08
品番について	両開きドアのベースユニットの場合は、ボトム開口部が2分割に なっているため、グランドプレートが2パック必要になります。
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
基材	鋼板製
寸法:	幅: 800 mm 高さ: 973 mm 奥行 (上部): 500 mm 奥行 (下部): 400 mm
1パック	1個
純質量	58.9
総質量	63.5
関税率番号	94032080
EAN	4028177601215
E-Number Sweden	E3404469
ECLASS 8.0	27180504

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025 3