

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IW 6900.300

## PC 用ラックシステム

State: 2026/03/05 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IW 6900.300 - PC 用ラックシステム タワー PC 用ハウジング

市販のタワー PC 用キャビネット。

## Features

品番	IW 6900.300
仕様	トップパネルは、ワークデスクの取り付け、あるいは平面下への取り付けができるようになっています。 ボトムは、アルミダイキャスト脚の取り付け、あるいは平面上への取り付けができるようになっています。
製品説明	市販のタワーPC、適用サイズ：最大幅x高さx奥行=250 x 530 x 600 mm (最大20 kg) を、付属のベルトを使ってドアにねじ留めされたベースにしっかり固定できます。ドアを開けば、PCの背面にあるインターフェースに無理なくアクセスできます。ハウジングは、フィルターファンがすでに取り付けられているため、すぐに使用できます。
材質	エンクロージャー：鋼板 ドア：鋼板 デザインストリップ：アルミニウム
表面	エンクロージャー：静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ ドア：静電粉体塗装
塗装色	エンクロージャー：RAL 7035 ドア：RAL 7015 デザインストリップ：RAL 7035

# Features

同梱品	エンクロージャー、密閉型 ドアヒンジ位置は右側 ドア、内側にねじ留めされたベース部付き カムロック、サイド ダブルビットロックインサートを含む リアパネルには付属のコネクターグランド用のカットアウト2ヶ所 ケーブルグランド M20、黄銅、ニッケルめっき 左のサイドパネルに取り付け済みのフィルタールーバー 右側サイドパネルに取り付けたフィルターファン、55 m <sup>3</sup> /h, 230 V, 50/60 Hz ドアスイッチ、電源コンセント230 V、コンセント3口と過電圧保護 付きコンセントバー
寸法：	幅: 760 mm 高さ: 760 mm 奥行: 300 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54 (同梱のコネクターグランドを使用した場合)
保護等級、NEMA	NEMA 12 (同梱のコネクターグランドを使用した場合)
基材	アルミニウム
1パック	1 個
純質量	34.2 kg
総質量	36 kg
関税率番号	94032080
ECLASS 8.0	27180501
製品説明	IW Industrial workstation, PC enclosure housing, for Tower-PC

# Approvals

# Approvals

---

Explanations

CE適合宣言書