Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





IW 6900.700 インダストリアルワークステーショ ン

State: 2025/12/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



IW 6900.700 - インダストリアルワークステーション

インダストリアル ワークステーション用の VX SE ベースのアンダーハウジング。







Features

| 品番 | IW 6900.700 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 仕様 | デザインドア、リアパネルは内側からねじ止め |
| 材質 | エンクロージャー、デザインドア、リアパネル:鋼板製 |
| 表面 | エンクロージャー: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模 様(テクスチャー)仕上げ |
| 塗装色 | 化粧パネル:RAL 7015 |
| 同梱品 | エンクロージャーの側面は取り外し不可 3分割グランドプレート レベル調整脚 デザインドア、リアパネルは内側からねじ止め |
| 寸法: | 幅: 600 mm 高さ: 900 mm 奥行: 600 mm |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 55 |
| 1パック | 1個 |

© Rittal 2025 2

Features

| 純質量 | 44.6 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| 総質量 | 46.6 |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 177.5 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます |
| EAN | 4028177968509 |
| ETIM 9 | EC002502 |
| ETIM 8 | EC002502 |
| ECLASS 8.0 | 27180501 |

Approvals

| Certificates | 表面 |
|--------------|---------|
| Explanations | CE適合宣言書 |

© Rittal 2025 3