Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





IW 6901.100 インダストリアルワークステーショ ン

State: 2025/11/24 (Source: rittal.com/jp-ja)



IW 6901.100 - インダストリアルワークステーション

産業用ワークステーション用の、TS 8ベースのサブボックス。

Features

品番	IW 6901.100
仕様	ワークデスク、キーボードトレイ、デザイン(フロント)ドア、リ アドア
材質	ハウジング、引き出しトレイ、デザインドア、リアドア:鋼板製 ワークデスク:チップボード、(両面プラスチックでエッジングと ラミネート加工)
表面	エンクロージャー: 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模 様(テクスチャー)仕上げ
塗装色	エンクロージャー、ワークデスク:RAL 7035 エッジングワークデスク:RAL 7015
同梱品	内側からねじ留めするサイドパネル、フランジプレート付きボトム プレートおよびレベル調整脚付きハウジング ワークデスク、キーボードトレイ、デザイン(フロント)ドア、リ アドア ワークデスク、幅x高さx奥行き 610 x 38 x 645 mm
寸法:	幅: 600 mm 高さ: 1,000 mm 奥行: 645 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54
保護等級、NEMA	NEMA 12
1パック	1個
純質量	88.464

© Rittal 2025 2

Features

総質量	91.2
EAN	4028177305649
ETIM 9	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

Approvals

Explanations CE適合宣言書

© Rittal 2025 3