

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



IW 6902.670

コマンドパネルマウント (角度調整  
可能)、台上取り付けタイプ

State: 2026/06/18 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# IW 6902.670 - コマンドパネルマウント (角度調整可能)、 台上取り付けタイプ

IWワークデスクなどの平面部への取り付け用。



## Features

品番	IW 6902.670
製品説明	保護されたケーブル引き込み用のケーブルダクト付き。
用途	次の製品の上に取り付けます：IWワークデスク、平面、CP-L コマンドパネルマウント/CP-L コマンドパネルカップリング 角形 120 x 65 mm、CP 40 コマンドパネルマウント/CP 40 コマンドパネルカップリング(CP 40用の +100°/-60°傾斜アダプターとしても使用可能) サポートアーム接続部付きの20 kgまでの操作パネルハウジングに対応：CP 40、CP-L 角形 120 x 65 mm、CP-L Ø 130 mm、VESA Standard 75
材質	鋼板製 ベローズ：プラスチック
表面	塗装
塗装色	RAL 7024
同梱品	取り付け部品を含む

# Features

Tilt angle note	+100°/-60°、クランプレバーを使って7.2°ピッチで調節可能。添付のストップスクリューで、+100°/-15°まで固定可能。
Tilt angle pitch pattern	7.2°
OUT_TILT_ANGLE	-60 - 100°
1パック	1個
純質量	0.72 kg
総質量	0.928 kg
関税率番号	73182900
ECLASS 8.0	27189263