

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6902.670

コマンドパネルマウント(角度調整可能)、台上取り付けタイプ

State: 2025/12/22 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

IW 6902.670 - コマンドパネルマウント (角度調整可能)、 台上取り付けタイプ

IWワークデスクなどの平面部への取り付け用。



Features

品番	IW 6902.670
製品説明	保護されたケーブル引き込み用のケーブルダクト付き。
用途	次の製品の上に取り付けます：IWワークデスク、平面、CP-L コマンドパネルマウント/CP-L コマンドパネルカップリング 角形 120 x 65 mm、CP 40 コマンドパネルマウント/CP 40 コマンドパネルカップリング(CP 40用の +100°/-60°傾斜アダプターとしても使用可能) サポートアーム接続部付きの20 kgまでの操作パネルハウジングに対応：CP 40、CP-L 角形 120 x 65 mm、CP-L Ø 130 mm、VESA Standard 75
材質	鋼板製 ベローズ：プラスチック
表面	塗装
塗装色	RAL 7024
同梱品	取り付け部品を含む

Features

Tilt angle note	+100°/-60°、クランプレバーを使って7.2°ピッチで調節可能。添付のストップスクリューで、+100°/-15°まで固定可能。
Tilt angle pitch pattern	7.2 °
OUT_TILT_ANGLE	-60 - 100 °
1パック	1 個
純質量	0.72
総質量	0.928
関税率番号	73182900
EAN	4028177325791
ECLASS 8.0	27189263