
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7000.620


ユニットテーブル、固定式

State: 2025/11/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7000.620 - ユニットテーブル、固定式 TE 用

横から、前後の482.6 mm(19インチ)のマウンティングフレームに固定されます。負荷能力: 30 kg。



Features

品番	DK 7000.620
製品説明	TE のフロント側とリア側の 482.6mm(19インチ)マウントフレーム 間にサイドから固定します。
材質	鋼板製
表面	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
塗装色	RAL 7035
同梱品	取り付け部品を含む
Distance between mounting levels	495 mm
Load capacity static	300 N
注記:	スライドレールとの併用はできません。
耐荷領域	幅: 505 mm 奥行: 410 mm

© Rittal 2025 2

Features

寸法:	幅: 511 mm 高さ: 22 mm 奥行: 413 mm
1パック	1個
純質量	3.25
総質量	3.7
関税率番号	94039910
EAN	4028177436411
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3