

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7000.625

ユニットテーブル、引き出し式

State: 2026/06/21 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7000.625 - ユニットテーブル、引き出し式 TE 用

換気式ユニットテーブル、スライドレールおよび直接固定用組み込みセットからなる完全なセット、奥行を変更できる固定方法、負荷能力：50 kg。

Features

品番	DK 7000.625
製品説明	2つの19インチ取り付け面間の取り付けに使用します。
メリット	奥行可変式 (25 mm ピッチの19インチ機器取り付け面間距離に適合) 引き出し用
材質	テーブル：鋼板製
表面	テーブル：塗装済み 取り付けキット/スライドレール：亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035
同梱品	ユニットテーブル、通気孔付き 取り付けキット付きスライドレール
Load capacity static	500 N
耐荷領域	幅: 409 mm 奥行: 500 mm
寸法：	幅: 482.6 mm 奥行: 500 mm
取り付け面間隔	395 - 645 mm
1パック	1 個
純質量	4.577 kg
総質量	4.777 kg

Features

関税率番号	94039910
-------	----------

ETIM 9	EC002620
--------	----------

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------

製品説明	DK Component shelf, WxD: 482,6x500 mm, 50 kg, distance between levels: 495 mm, depth-variable, For 482.6 mm (19") system punchings, RAL 7035
------	--