

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7010.190

## センサー

State: 2026/06/18 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7010.190 - センサー CMC III、PDU、LCP、IoT インターフェース用

ユニバーサルセンサー、2つのデジタル入力と1つのアナログ入力が備わっていて、それぞれを使用目的に合わせて設定することができます。

## Features

品番	DK 7010.190
仕様	ユニバーサルセンサー
メリット	プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
用途	IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。 IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視します。
機能方法	CMC III プロセッシングユニット、PDU、またはIoT インターフェース経由で設定可能です。 センサーには、2つのデジタルインプットと1つのアナログインプットが備わっていて、それぞれを使用目的に合わせてコンフィギュレーションすることができます。 デジタルインプットは、無電位接点の監視 x2、SOバス (エネルギー計測機器) x2あるいはWiegand インターフェース(外付けのアクセスシステム) x1としてコンフィギュレーションすることが可能です。アナログインプットは、4~20mAインターフェースとして使用することが可能です。
材質	プラスチック
表面	フロント側：光沢仕上げ エンクロージャー：テクスチャー
塗装色	RAL 9005

# Features

同梱品	ユニバーサルセンサー
CANバスへの接続	直接
インターフェース	2 x RJ45 CANバス アナログ、4 ~ 20 mA 2 x デジタル入力 / S0バス / Wiegand
寸法：	幅: 110 mm 高さ: 30 mm 奥行: 40 mm
動作温度範囲	0 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)	0...95 %
1パック	1 個
純質量	0.127 kg
総質量	0.157 kg
関税率番号	85319000
製品説明	ユニバーサルセンサー、CMC III プロセッシングユニットに接続します、幅x高さx奥行 110x30x40 mm、前面 RAL 9005

# Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書