Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7030.040 CMC III I/O ユニット

State: 2025/12/09 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7030.040 - CMC III I/O ユニット

8箇所のデジタルインプット監視および4個のリレー制御が可能です。







Features

品番	DK 7030.040
製品説明	ソフトウェアを介して、リレーは測定値に連動され、特定状況下で の作動が可能になります。これにより機器の制御、および、信号の 伝送が可能になります。プロセッシングユニット コンパクトと連動 させることはできません。
メリット	プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識 出入り口が密集しているので、わずかなスペースで足ります。
機能方法	プロセスユニットによる、バスへの自動連続番号配布 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。 内蔵のLEDによるステータス表示 ポテンシャルフリー(無電位)信号用インプット リレー出力 (切替接点)、最大負荷 24 V (DC) 1 A
材質	プラスチック フロント側: 光沢仕上げ エンクロージャー:テクスチャー

© Rittal 2025

Features

塗装色	エンクロージャー:RAL 7035
	フロント側:RAL 9005
同梱品	CMC III I/O ユニット
	平面へ取り付けるための固定部品を含む
バスシステム インターフェース	2 x RJ45 CANバス
インターフェース	デジタルインプット 8カ所
	リレー出力 4つ (最大 24 V DC/1 A)
IoT インターフェースごとの最多 ログイン数	16
PU 最多ログイン数	8
	プロセッシングユニット コンパクトと連動させることはできませ
	λ
寸法:	幅: 138 mm
	高さ: 40 mm
	奥行: 132 mm
動作温度範囲	0 °C55 °C
湿度(結露無きこと)	595 %
1パック	1個
純質量	0.5
総質量	0.56
関税率番号	85311095
EAN	4028177659360
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

© Rittal 2025 3

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)	
Explanations	製造者宣言書	
	CE適合宣言書	

© Rittal 2025 4