

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.040

CMC III I/O ユニット

State: 2026/06/28 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.040 - CMC III I/O ユニット

8箇所のデジタルインプット監視および4個のリレー制御が可能です。



Features

品番	DK 7030.040
製品説明	ソフトウェアを介して、リレーは測定値に連動され、特定状況下での作動が可能になります。これにより機器の制御、および、信号の伝送が可能になります。プロセッシングユニット コンパクトと連動させることはできません。
メリット	プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識 出入り口が密集しているので、わずかなスペースで足りります。
機能方法	プロセスユニットによる、バスへの自動連続番号配布 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。 内蔵のLEDによるステータス表示 ポテンシャルフリー(無電位)信号用インプット リレー出力 (切替接点)、最大負荷 24 V (DC) 1 A
材質	プラスチック フロント側：光沢仕上げ エンクロージャー：テクスチャー

Features

塗装色	エンクロージャー：RAL 7035 フロント側：RAL 9005
同梱品	CMC III I/O ユニット 平面へ取り付けするための固定部品を含む
バスシステム インターフェース	2 x RJ45 CANバス
インターフェース	デジタルインプット 8カ所 リレー出力 4つ (最大 24 V DC/1 A)
IoT インターフェースごとの最多 ログイン数	16
PU 最多ログイン数	8
注記：	プロセッシングユニット コンパクトと連動させることはできません
寸法：	幅: 138 mm 高さ: 40 mm 奥行: 132 mm
動作温度範囲	0 °C...55 °C
湿度(結露無きこと)	5...95 %
1パック	1 個
純質量	0.5 kg
総質量	0.56 kg
関税率番号	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
製品説明	DK CMC III I/O Unit, For signal receiving and passing on control commands, WHD: 138x40x132 mm, Monitoring: > 8 digital inputs, Control: > 4 Relais

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Explanations	製造者宣言書
	CE適合宣言書