Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7030.050 CMC III パワーユニット

State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7030.050 - CMC III パワーユニット

ファンなどの電力消費機器の電流/エネルギーの測定とスイッチのオン/オフ用。







Features

品番	DK 7030.050
製品説明	入力側から出力側への通電は2個のリレーによって制御されます。この方法によって、出力側を測定値にリンクさせることができ、自動オン/オフも可能となります。アプリケーションの一例として、ファンの制御を挙げることができます。CMCIII あるいは IoT インターフェースの操作画面を介しての手動切り替えも可能です。出力はすべて個々に監視され、さまざまな値が測定されます。プロセッシングユニット コンパクトと連動させることはできません。
メリット	プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識
機能方法	2つのアウトプットの切り替えをします 電圧、電流、出力の測定 ファン、ヒーターや機器の制御およびスイッチング
材質	プラスチック フロント側: 光沢仕上げ エンクロージャー:テクスチャー

© Rittal 2025

Features

塗装色	エンクロージャー:RAL 7035 フロント側:RAL 9005
同梱品	CMC III パワーユニット 平面へ取り付けるための固定部品を含む
Input connection	電気機器コネクター(プラグ型) C14
バスシステム インターフェース	2 x RJ45 CANバス
loT インターフェースごとの最多 ログイン数	16
PU 最多ログイン数	8
注記:	プロセッシングユニット コンパクトと連動させることはできません ファンの制御には、各ファンにサプレッサエレメント 7030051 が 1個必要です
寸法:	幅: 138 mm 高さ: 40 mm 奥行: 132 mm
コネクター (出力)	2 x 電気機器コネクター(ソケット型) C13、スイッチ付き
測定範囲 cos φ	0 - ± 90°
エネルギー消費量	0 - 1,000,000 kWh
有効電力	46 - 2.3
定格周波数	50 - 60 Hz
動作温度範囲	0 °C55 °C
湿度(結露無きこと)	595 %
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A
電圧	110 - 230 V

© Rittal 2025 3

Features

1パック	1個
純質量	0.4
総質量	0.588
関税率番号	85311095
EAN	4028177659377
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Approvals

Explanations

製造者宣言書