


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.050

CMC III パワーユニット

State: 2026/05/23 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.050 - CMC III パワーユニット

ファンなどの電力消費機器の電流／エネルギーの測定とスイッチのオン／オフ用。



Features

品番	DK 7030.050
製品説明	入力側から出力側への通電は2個のリレーによって制御されます。この方法によって、出力側を測定値にリンクさせることができ、自動オン/オフも可能となります。アプリケーションの一例として、ファンの制御を挙げることができます。CMC IIIあるいはIoTインターフェースの操作画面を介しての手動切り替えも可能です。出力はすべて個々に監視され、さまざまな値が測定されます。プロセッシングユニット コンパクトと連動させることはできません。
メリット	プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識
機能方法	2つのアウトプットの切り替えをします 電圧、電流、出力の測定 ファン、ヒーターや機器の制御およびスイッチング
材質	プラスチック フロント側：光沢仕上げ エンクロージャー：テクスチャー

Features

塗装色	エンクロージャー：RAL 7035 フロント側：RAL 9005
同梱品	CMC III パワーユニット 平面へ取り付けるための固定部品を含む
Input connection	電気機器コネクタ(プラグ型) C14
バスシステム インターフェース	2 x RJ45 CANバス
IoT インターフェースごとの最大 ログイン数	16
PU 最大ログイン数	8
注記：	プロセッシングユニット コンパクトと連動させることはできません ファンの制御には、各ファンにサブレッサエレメント 7030051 が 1個必要です
寸法：	幅: 138 mm 高さ: 40 mm 奥行: 132 mm
コネクタ (出力)	2 x 電気機器コネクタ(ソケット型) C13、スイッチ付き
測定範囲 $\cos \phi$	0 - $\pm 90^\circ$
エネルギー消費量	0 - 1,000,000 kWh
有効電力	46 - 2.3
定格周波数	50 - 60 Hz
動作温度範囲	0 °C...55 °C
湿度(結露無きこと)	5...95 %
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A
電圧	110 - 230 V

Features

1パック	1 個
純質量	0.4 kg
総質量	0.588 kg
関税率番号	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
製品説明	DK CMC III Power Unit, For power supply and controlling IT equipment via CMC III, Input: C14 100-230 V, 10 A 50/60 Hz, Output: 2x C13, 100-230 V, in total up to 10 A, 50/60 Hz

Approvals

Explanations	製造者宣言書
--------------	--------