

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.190 CMC III センサー

State: 2026/05/23 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.190 - CMC III センサー

CMC III ユニバーサルセンサー

Features

品番	DK 7030.190
仕様	ユニバーサルセンサー
製品説明	CMC III センサーは、物理的環境の監視に使用され、CAN バス接続ケーブル RJ45 経由で直接 PU につなげることができます。センサーを互いにバス接続することも可能です。
メリット	プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
用途	IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。 IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視します。
機能方法	設定は、CMC III プロセッシングユニット、あるいは、IoT インターフェース経由でできます。 センサーには、2つのデジタルインプットと1つのアナログインプットが備わっていて、それぞれを使用目的に合わせてコンフィギュレーションすることができます。 デジタルインプットは、無電位接点の監視 x2、SOバス (エネルギー計測機器) x2あるいはWiegand インターフェース(外付けのアクセスシステム) x1としてコンフィギュレーションすることが可能です。アナログインプットは、4~20mAインターフェースとして使用することが可能です。
材質	プラスチック フロント側：光沢仕上げ エンクロージャー：テクスチャー

Features

塗装色	フロント側：RAL 9005 エンクロージャー：RAL 7035
同梱品	センサー マウンティングプレート 取り付け部品を含む ユニバーサルセンサー
CANバスへの接続	直接
インターフェース	2 x RJ45 CANバス アナログ、4 ~ 20 mA 2 x デジタル入力 / S0バス / Wiegand
IoT インターフェースごとの最多 ログイン数	32
PU コンパクト最多ログイン数	4
PU 最多ログイン数	32
PDU 最多ログイン数	16
寸法：	幅: 110 mm 高さ: 30 mm 奥行: 40 mm
動作温度範囲	0 °C...55 °C
湿度(結露無きこと)	5...95 %
1パック	1 個
純質量	0.125 kg
総質量	0.199 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	0.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます

Features

関税率番号	85319000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
製品説明	DK CMC III ユニバーサルセンサー、CAN バスインターフェースを介して CMC III プロセッシングユニットに接続 (インターフェース：デジタル入力 x2)

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	製造者宣言書 CE適合宣言書