Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7030.190 CMC III センサー

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7030.190 - CMC III センサー

CMC III ユニバーサルセンサー

Features

品番	DK 7030.190
仕様	ユニバーサルセンサー
製品説明	CMC III センサーは、物理的環境の監視に使用され、CAN バス接続 ケーブル RJ45 経由で直接 PU につなげることができます。セン サーを互いにバス接続することも可能です。
メリット	プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
用途	IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。 IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視しま す。
機能方法	設定は、CMC III プロセッシングユニット、あるいは、IoT インターフェース経由でできます。 センサーには、2つのデジタルインプットと1つのアナログインプットが備わっていて、それぞれを使用目的に合わせコンフィギュレーションすることができます。 デジタルインプットは、無電位接点の監視 x2、SOバス (エネルギー計測機器) x2あるいはWiegand インターフェース(外付けのアクセスシステム) x1としてコンフィギュレーションすることが可能です。アナログインプットは、4~20mAインターフェースとして使用することが可能です。
材質	プラスチック フロント側: 光沢仕上げ エンクロージャー:テクスチャー

© Rittal 2025 2

Features

塗装色	フロント側:RAL 9005
	エンクロージャー:RAL 7035
同梱品	センサー
	マウンティングプレート
	取り付け部品を含む
	ユニバーサルセンサー
CANバスへの接続	直接
インターフェース	2 x RJ45 CANバス
	アナログ、4 ~ 20 mA
	2 x デジタル入力 / S0バス / Wiegand
loT インターフェースごとの最多	32
ログイン数	
PU コンパクト最多ログイン数	4
PU 最多ログイン数	32
PDU 最多ログイン数	16
寸法:	幅: 110 mm
	高さ: 30 mm
	奥行: 40 mm
動作温度範囲	0 °C55 °C
湿度(結露無きこと)	595 %
1パック	1個
純質量	0.125
総質量	0.199
PCF/VE (Cradle to Gate)	0.8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます

© Rittal 2025

Features

関税率番号	85319000
EAN	4028177659544
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)	
Explanations	製造者宣言書	
	CE適合宣言書	

© Rittal 2025