## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.







# DK 7030.223 - テンキー入力装置 CMC III および IoT インターフェース用

ドアのアクセス管理に使用します。

#### **Features**

品番	DK 7030.223
製品説明	ドアのアクセス管理に使用します。
メリット	最大8桁の個別の暗証番号 もし同じ CMC III システムまたは IoT インターフェースでつながっ
	ていれば、1つの認証装置を複数のハンドルに使用することも可能 四つ目原則による高いセキュリティー
機能方法	CMC Ⅲ アクセスコントロールまたは CMC Ⅲ ドアコントロールモ ジュールに直接接続します
	視覚的 (LED) そして聴覚的 (アラーム音) ステータス表示
	CMC III システム、IoT インターフェースまたは RiZone を介しての
	アクセス権限の管理
	最大2つのリンクされた暗証番号による開扉 (四つ目原則)
	CMC Ⅲ を介して制御します:VX オンラインクイックハンドル、自
	動ドア開放装置 (換気フラップ)、CMC Ⅲ のリレーアウトプット
材質	プラスチック
塗装色	RAL 9005
同梱品	テンキー入力装置
	接続ケーブル 2.9 m
	VX IT 用アルミ製透視ドア用アダプター
	取り付け部品を含む
取り付け方法	VXITドアに
	ルームドアのそばに

© Rittal 2025

### **Features**

寸法:	幅: 50 mm 高さ: 190 mm 奥行: 25 mm
1パック	1個
純質量	0.268
総質量	0.271
関税率番号	83015000
EAN	4028177936539
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

# **Approvals**

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025 3