

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.223

テンキー入力装置

State: 2026/02/12 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.223 - テンキー入力装置 CMC III および IoT インターフェース用

ドアのアクセス管理に使用します。

Features

品番	DK 7030.223
製品説明	ドアのアクセス管理に使用します。
メリット	最大8桁の個別の暗証番号 もし同じ CMC III システムまたは IoT インターフェースでつながっていれば、1つの認証装置を複数のハンドルに使用することも可能 四つ目原則による高いセキュリティ
機能方法	CMC III アクセスコントロールまたは CMC III ドアコントロールモジュールに直接接続します 視覚的 (LED) そして聴覚的 (アラーム音) ステータス表示 CMC III システム、IoT インターフェースまたは RiZone を介しての アクセス権限の管理 最大 2 つのリンクされた暗証番号による開扉 (四つ目原則) CMC III を介して制御します：VX オンラインクイックハンドル、自動ドア開放装置 (換気フラップ)、CMC III のリレーアウトプット
材質	プラスチック
塗装色	RAL 9005
同梱品	テンキー入力装置 接続ケーブル 2.9 m VX IT 用アルミ製透視ドア用アダプター 取り付け部品を含む
取り付け方法	VX IT ドアに ルームドアのそばに

Features

寸法 :	幅: 50 mm 高さ: 190 mm 奥行: 25 mm
1パック	1 個
純質量	0.268
総質量	0.271
関税率番号	83015000
EAN	4028177936539
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書