

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7030.233

# トランスポンダー読み取り装置

State: 2026/05/23 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7030.233 - トランスポンダー読み取り装置 CMC III および IoT インターフェース用

ドアのアクセス管理に使用します。

## Features

品番	DK 7030.233
仕様	トランスポンダリーダー、Mifare、Legic Advant、HID、FeliCa (Legic Prime に関してはお問い合わせください)
製品説明	CMC III トランスポンダリーダー、ラックドアまたはルームドアの解除に、CMC III CAN バスアクセスを介して CMC III プロセッシングユニットに接続、解除には非接触 IC カードを使用します。
メリット	もし同じ CMC III システムまたは IoT インターフェースでつながっていれば、1つの認証装置を複数のハンドルに使用することも可能 四つ目原則による高いセキュリティー
仕様	周波数：13.56 MHz RFID 周波数
用途	VX IT ドアに ルームドアのそばに
機能方法	CMC III アクセスコントロールまたは CMC III ドアコントロールモジュールに直接接続します 視覚的 (LED) そして聴覚的 (アラーム音) ステータス表示 CMC III システム、IoT インターフェースまたは RiZone を介してのアクセス権限の管理 最大2つのリンクされた暗証番号による開扉 (四つ目原則) CMC III を介して制御します：VX オンラインクイックハンドル、自動ドア開放装置 (換気フラップ)、CMC III のリレーアウトプット
材質	プラスチック

# Features

塗装色	RAL 9005
同梱品	トランスポンダー読み取り装置 接続ケーブル 2.9 m VX IT 用アルミ製透視ドア用アダプター トランスポンダカード Mifare Classic 取り付け部品を含む
取り付け方法	VX IT ドアに ルームドアのそばに
Transponder tags	ISO14443A - MIFARE Classic ISO14443A - MIFARE Classic EV1 ISO14443A - MIFARE DESFire EV1 ISO14443A - MIFARE DESFire EV2 ISO14443A - MIFARE Plus S, X ISO14443A - MIFARE Smart MX ISO14443A - MIFARE Ultralight ISO14443A - MIFARE Ultralight C ISO14443A - NTAG2xx ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa ISO15693 - HID iCLASS SE/SR ISO15693 - ICODE SLI ISO15693 - LEGIC Advant ISO15693 - Tag-it
寸法：	幅: 50 mm 高さ: 190 mm 奥行: 25 mm
1パック	1 個
純質量	0.276 kg
総質量	0.28 kg
関税率番号	85311095

# Features

---

ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
製品説明	CMC III Transponder reader VX, RAL 9005

---

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書

---