

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.400 CMC III センサー

State: 2026/06/27 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.400 - CMC III センサー

CMC III スモークセンサー

Features

品番	DK 7030.400
仕様	スモークセンサー
製品説明	CMC III センサーは、物理的環境の監視に使用され、CAN バス接続ケーブル RJ45 経由で直接 PU につなげることができます。センサーを互いにバス接続することも可能です。
メリット	プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
用途	IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。 IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視します。
機能方法	設定は、CMC III プロセッシングユニット、あるいは、IoT インターフェース経由でできます。 CMC III 煙感知器は、エンクロージャーの上部に取り付けます。 センサーは、エンクロージャー内の空気に煙粒子が含まれていないかを監視します。
材質	プラスチック
塗装色	ハウジング：白 取り付けブラケット：RAL 9005
同梱品	センサー マウンティングプレート 取り付け部品を含む マウンティングブラケット 取り付け部品を含む

Features

CANバスへの接続	直接
インターフェース	2 x RJ45 CANバス
IoT インターフェースごとの最多 ログイン数	32
PU コンパクト最多ログイン数	4
PU 最多ログイン数	32
PDU 最多ログイン数	16
測定方法	シリコン PIN フォトダイオード/GaAs 赤外線 LED
寸法：	高さ: 60 mm
動作温度範囲	5 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)	5...95 %
1パック	1 個
純質量	0.4 kg
総質量	0.58 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	2.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリー-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	85311095
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
製品説明	DK CMC III Smoke alarm, H: 50 mm, Ø 100 mm, IP 30

Approvals

Explanations

製造者宣言書

CE適合宣言書