Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 7030.400 CMC III センサ-

State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7030.400 - CMC III センサー

CMC III スモークセンサー

Features

品番	DK 7030.400
 仕様	スモークセンサー
製品説明	CMC III センサーは、物理的環境の監視に使用され、CAN バス接続 ケーブル RJ45 経由で直接 PU につなげることができます。セン サーを互いにバス接続することも可能です。
メリット	プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
用途	IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャーの監視。 IT環境にあるエンクロージャー、ルームおよびコンテナを監視しま す。
機能方法	設定は、CMC III プロセッシングユニット、あるいは、IoT インターフェース経由でできます。 CMC III 煙感知器は、エンクロージャーの上部に取り付けます。 センサーは、エンクロージャー内の空気に煙粒子が含まれていないかを監視します。
材質	プラスチック
	ハウジング:白 取り付けブラケット:RAL 9005
同梱品	センサー マウンティングプレート 取り付け部品を含む マウンティングブラケット 取り付け部品を含む

© Rittal 2025 2

Features

CANバスへの接続	直接
インターフェース	2 x RJ45 CANバス
loT インターフェースごとの最多 ログイン数	32
PU コンパクト最多ログイン数	4
PU 最多ログイン数	32
PDU 最多ログイン数	16
測定方法	シリコン PIN フォトダイオード/GaAs 赤外線 LED
寸法:	高さ: 60 mm
動作温度範囲	5 °C45 °C
湿度(結露無きこと)	595 %
1パック	1個
純質量	0.4
総質量	0.58
PCF/VE (Cradle to Gate)	2.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	85311095
EAN	4028177695818
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

© Rittal 2025

Approvals

Explanations

製造者宣言書 CE適合宣言書

© Rittal 2025

4