

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.611

CMC III VX オンラインクイックハンドル

State: 2026/04/05 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.611 - CMC III VX オンラインクイックハンドル VX、VX IT 用マスターキー機能付き

マスターキー機能付きオンラインクイックハンドル



Features

品番	IT 7030.611
製品説明	ドアロック、ハンドル監視およびステータス表示に使用します。24 V DC の電源で直接開けることもできますし、CMC III アクセスコントロールを介して、CMC III または IoT インターフェースのバスに接続することもできます。
メリット	CMC III または IoT インターフェースへの接続により、自動化されたアクセス管理を実現するためのリモートコントロールや広範囲にわたる機能を使用可能、例：オプションの暗証番号式ロックやトランスポンダリーダーなど ハンドルまたはラック内の上位 CMC III システムの LED ステータスインジケータ CMC III または IoT インターフェースを介して、独自の作動やカラーを設定できます シリンダー錠 40 mm (DIN 18 252 に準拠) を取り付けることができます

Features

材質	亜鉛ダイカスト プラスチック
塗装色	RAL 9005
同梱品	シリンダー錠用クイックハンドル 接続ケーブル RJ12、2.9 m VX IT アルミ製透視ドアおよび VX IT アルミ & 鋼板製ドア (通気型、 ドアヒンジ位置 右/左) 用ハンドルアダプター 取り付け部品を含む
DC の場合	0.06 A
PU コンパクト最多ログイン数	2
PU 最多ログイン数	16
Number subscribers per PDU note	最多 5個、PoE 給電の場合
寸法：	幅: 41 mm 高さ: 386 mm 奥行: 42 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX VX IT
1パック	1 個
純質量	1.02 kg
総質量	1.039 kg
関税率番号	83024110
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
製品説明	CMC III Online comforthandle VX, RAL9005

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------