

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# IT 7030.611 CMC III VX オンラインクイックハン ドル

State: 2026/02/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# IT 7030.611 - CMC III VX オンラインクイックハンドル VX、VX IT 用マスターキー機能付き

マスターキー機能付きオンラインクイックハンドル



## Features

品番	IT 7030.611
製品説明	ドアロック、ハンドル監視およびステータス表示に使用します。24 V DC の電源で直接開けることもできますし、CMC III アクセスコントロールを介して、CMC III または IoT インターフェースのバスに接続することもできます。
メリット	CMC III または IoT インターフェースへの接続により、自動化されたアクセス管理を実現するためのリモートコントロールや広範囲にわたる機能を使用可能、例：オプションの暗証番号式ロックやランスポンダリーダーなど ハンドルまたはラック内の上位 CMC III システムの LED ステータスインジケーター CMC III または IoT インターフェースを介して、独自の作動やカラーを設定できます シリンダー錠 40 mm (DIN 18 252 に準拠) を取り付けることができます

# Features

材質	亜鉛ダイカスト プラスチック
塗装色	RAL 9005
同梱品	シリンダー錠用クイックハンドル 接続ケーブル RJ12、2.9 m VX IT アルミ製透視ドアおよびVX IT アルミ & 鋼板製ドア(通気型、 ドアヒンジ位置右/左)用ハンドルアダプター 取り付け部品を含む
DC の場合	0.06 A
PU コンパクト最多ログイン数	2
PU 最多ログイン数	16
Number subscribers per PDU note	最多 5個、PoE 給電の場合
寸法：	幅: 41 mm 高さ: 386 mm 奥行: 42 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX VX IT
1パック	1 個
純質量	1.02
総質量	1.039
関税率番号	83024110
EAN	4028177926059
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

# Approvals

---

Approvals                            UL + C-UL (listed)

---

Explanations                        CE適合宣言書