

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.611

CMC III VX オンラインクイックハンドル

State: 2026/05/23 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.611 - CMC III VX オンラインクイックハンドル VX、VX IT 用マスターキー機能付き

マスターキー機能付きオンラインクイックハンドル



Features

| | |
|------|--|
| 品番 | IT 7030.611 |
| 製品説明 | ドアロック、ハンドル監視およびステータス表示に使用します。24 V DC の電源で直接開けることもできますし、CMC III アクセスコントロールを介して、CMC III または IoT インターフェースのバスに接続することもできます。 |
| メリット | CMC III または IoT インターフェースへの接続により、自動化されたアクセス管理を実現するためのリモートコントロールや広範囲にわたる機能を使用可能、例：オプションの暗証番号式ロックやトランスポンダリーダーなど ハンドルまたはラック内の上位 CMC III システムの LED ステータスインジケータ CMC III または IoT インターフェースを介して、独自の作動やカラーを設定できます シリンダー錠 40 mm (DIN 18 252 に準拠) を取り付けることができます |

Features

| | |
|------------------------------------|---|
| 材質 | 亜鉛ダイカスト プラスチック |
| 塗装色 | RAL 9005 |
| 同梱品 | シリンダー錠用クイックハンドル 接続ケーブル RJ12、2.9 m VX IT アルミ製透視ドアおよび VX IT アルミ & 鋼板製ドア (通気型、 ドアヒンジ位置 右/左) 用ハンドルアダプター 取り付け部品を含む |
| DC の場合 | 0.06 A |
| PU コンパクト最多ログイン数 | 2 |
| PU 最多ログイン数 | 16 |
| Number subscribers per PDU note | 最多 5個、PoE 給電の場合 |
| 寸法： | 幅: 41 mm 高さ: 386 mm 奥行: 42 mm |
| 適用 | エンクロージャータイプ: VX VX IT |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 1.02 kg |
| 総質量 | 1.039 kg |
| 関税率番号 | 83024110 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |
| 製品説明 | CMC III Online comforthandle VX, RAL9005 |

Approvals

| | |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

| | |
|--------------|---------|
| Explanations | CE適合宣言書 |
|--------------|---------|