


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7063.750

シャシーガイド、1U、奥行き可変式

State: 2026/02/10 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7063.750 - シャシーガイド、1U、奥行き可変式VX IT, TE用

2つのインチ単位の架装面付きのサーバーエンクロージャーとネットワークエンクロージャー用、屈曲型およびL型のプロフィールレール、482.6 mm (19インチ) マウンティングフレーム、およびTEへの固定用、引き出し可能。



Features

品番	DK 7063.750
製品説明	取り付けプロファイル(レール)の482.6 mm(19インチ) システム穴への直接の固定に使用します。このシャシーガイドは、必要な長さに引き延ばして、フロント側とリア側の取り付け面の19インチパターンに固定します。
メリット	高さ(U)の損失がありません。 設置面の厚さがわずか約0.8 mmであるため、通常は、部品の高さがその最大許容値である43.5 mmを超えない限り、ユニットピッチの超過が起こりません。このため、複数の機器を位置調整などの必要なく、問題なく積み重ねて配置できます。
用途	フロント側の機器取り付け面への取り付けに使用します
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む

Features

取り付け方法	フロント側とリア側の 19インチ機器取り付け面 間の固定に使用します
耐荷重	20 kg (静荷重)
注記：	有効設置面、各側 30 mm
耐荷領域	幅: 30 mm
取り付け面間隔	390 - 550 mm
1パック	2 個
純質量	1.8
総質量	1.98
PCF/VE (Cradle to Gate)	7.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
EAN	4028177625440
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234